


Tilpasningsenhet for prosessensorer

ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

Applikasjon

Trykklassifisering [bar] 25,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr

En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.

Sikkerhetsinstruksjoner

Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Sensor tilkobling Aseptoflex

Prosesstilkobling flens DN40 (1,5")

Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene 0,4 / 4

Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 H4

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.