




Tilpasningsenhet for prosessensorer

ADAPT IFM-SMS DN50(2)GWD

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

Applikasjon

Trykklassifisering	[bar]	25,00
--------------------	-------	-------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstilkobling	flens DN50 (2")
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene	0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------