



Prosessovergang rørforbindelse DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E33302

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Den alternative artikkelen må brukes sammen med en ny sensor med Aseptoflex Vario-utvendige gjenger



1 Aseptoflex tråd

EC 1935/2004 FDA

Applikasjon

Trykkklassifisering	[bar]	25,00
---------------------	-------	-------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	224,50
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Sensor tilkobling		Aseptoflex
Prosesstilkobling		Rørforbindelsesdel DN40 DIN 11864-1-A-BS
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene		0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866		H4

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------