


Prosessovergang rørforbindelse DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 Aseptoflex tråd

EC 1935/2004 
Applikasjon

Trykklassifisering	[bar]	25,00
--------------------	-------	-------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	328,40
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling		Aseptoflex
Prosesstillkobling		Rørforbindelsesdel DN50 DIN 11864-1-A-BS
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene		0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866		H4

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------