




Prosessovergang DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikasjon

Trykkklassifisering [bar] 40,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr

En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.

Sikkerhetsinstruksjoner

Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	234,50
Materialer	rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstilkobling	Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.