


Prosessovergang DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

EC 1935/2004

Applikasjon

Installasjon	for ISO-rør (serie B)
Trykkklassifisering [bar]	25,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	259,00
Type montering	for ISO-rør (serie B)
Materialer	rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstilkobling	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene	0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------