




Prosessovergang Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 tetningsområde
- 3 Lekkasjeport



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikasjon	
Design	med lekkasjeport
Trykklassifisering [bar]	16,00
Tester/godkjenninger	
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data	
Vekt [g]	100,00
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling	G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Forsegling	Tetning
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4
Tilbehør	
Varer som leveres	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med EPDM, FDA, E30054
Tilbehør (valgfritt)	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med FKM, FDA, E30123 tetningsring: 1, i samsvar med PEEK, FDA, E30124
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.