


Prosessovergang for hygienisk rørforbindelse

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



- 1 Aseptoflex Vario
2 tetningsområde

EC 1935/2004 

Applikasjon		
Trykklassifisering	[bar]	25,00
Tester/godkjenninger		
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.	
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	346,00
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensor tilkobling	G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario	
Prosesstilkobling	hygienisk rørforbindelsesdel DN50 (2") DIN 11851	
Forsegling	Tetning	
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4	
Tilbehør		
Varer som leveres	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med EPDM, FDA, E30054	
Tilbehør (valgfritt)	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med FKM, FDA, E30123	
	tetningsring: 1, i samsvar med PEEK, FDA, E30124	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	