


Prosessovergang med flensplate DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

EC 1935/2004 

Applikasjon

Trykklassifisering	[bar]	25,00
--------------------	-------	-------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	615,00
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensor tilkobling	G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario	
Prosesstilkobling	DRD-Flansch Ø 65 mm	
Forsegling	Tetning	
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4	

Tilbehør

Varer som leveres	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med EPDM, FDA, E30054
Tilbehør (valgfritt)	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med FKM, FDA, E30123
	tetningsring: 1, i samsvar med PEEK, FDA, E30124

E33242



Prosessovergang med flensplate DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------