


T-stykke

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
2 tetningsområde

EC 1935/2004 

Applikasjon		
Trykkklassifisering	[bar]	25,00
Merknad om trykkvurdering	for tilkoblingen sensor–adapter	
Tester/godkjenninger		
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.	
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	273,50
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensor tilkobling	G 1 Aseptoflex Vario	
Prosesstillkobling	sveiseadaptere Ø 19 mm	
Forsegling	Tetning	
Tilbehør		
Varer som leveres	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med EPDM, FDA, E30054	
Tilbehør (valgfritt)	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med FKM, FDA, E30123	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	