




Prosessovergang rørforbindelse DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 Lekkasjeport



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikasjon

Design	for ISO-rør (serie B)
Trykklassifisering [bar]	40,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	142,00
Type montering	for ISO-rør (serie B)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling	G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling	Rørforbindelsesdel DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Forsegling	Tetning
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Tilbehør

Varer som leveres	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med EPDM, FDA, E30054
Tilbehør (valgfritt)	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med FKM, FDA, E30123 tetningsring: 1, i samsvar med PEEK, FDA, E30124

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------