


Alminnelig prosessovergang

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 38 x 2 (FKM) i samsvar med FDA
- 2 O-ring 36 x 3 (EPDM) i samsvar med FDA
- 3 tetningsområde
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Applikasjon

Trykklassifisering	[bar]	16,00
--------------------	-------	-------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr

En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.

Sikkerhetsinstruksjoner

Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	364,50
------	-----	--------



Alminnelig prosessovergang

ADAPT UNI RD52

Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling	G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling	alminnelig prosessovergang Rd 52
Forsegling	Tetning
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4
Tilbehør	
Varer som leveres	O-ring: 24 x 2, i samsvar med EPDM, FDA, E30054
	O-ring: 38 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, i samsvar med EPDM, FDA
Tilbehør (valgfritt)	O-ring: 24 x 2, i samsvar med FKM, FDA, E30123
	tetningsring, i samsvar med PEEK, FDA, E30124
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.