


Alminnelig prosessovergang

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 30x2 FKM
- 2 Lekkasjeport
- 3 tetningsområde for O-ring 24x2
- 4 O-ring 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

Applikasjon

Design

tilbehør for, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52),
PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Trykklassifisering

[bar]

16,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr

En mulig klassifisering til PED avhenger av
applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.

Sikkerhetsinstruksjoner

Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.



Alminnelig prosessovergang

ADAPT UNI RD52

Mekaniske data	
Vekt [g]	390,10
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling	G 1 Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling	alminnelig prosessovergang Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Forsegling	Tetning
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4
Tilbehør	
Varer som leveres	O-ring: 24 x 2, i samsvar med EPDM, FDA, E30054
	O-ring: 30 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, i samsvar med EPDM, FDA
Tilbehør (valgfritt)	O-ring: 24 x 2, i samsvar med FKM, FDA, E30123
	tetningsring, i samsvar med PEEK, FDA, E30124
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.