


Termobrønner for temperatursensorer

HYGIENIC THERMOWELL L=100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 Aseptoflex tråd



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Applikasjon

Design	for temperatursensorer Ø 10 mm
Trykklassifisering [bar]	25,00

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L [mm]	95,00
--------------------	-------

Mekaniske data

Vekt [g]	194,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	G 1/2 Ø 10 mm
Prosesstilkobling	Aseptoflex
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	< 0,6 / -

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------