




Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikasjon

Design	for temperatursensorer EL = 300 mm
Trykklassifisering [bar]	400,00

Nøyaktighet/avvik

Maks. tillatt strømningshastighet [m/s]	25,00
---	-------

Mekaniske data

Vekt [g]	1 236,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	1/2" NPS Ø 6 mm passer til G1/2 og 1/2 " NPT
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 38,1 mm
Installasjonslengde EL [mm]	191,00
Borelengde BL [mm]	228,60

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------