




Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikasjon

Design	for temperatursensorer EL = 150 mm
Trykkklassifisering [bar]	300,00

Mekaniske data

Vekt [g]	184,70
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	G 1/2 tettingskjele Ø 6 mm
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 34 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	≤ 0,6 / -
Installasjonslengde EL [mm]	149,00
Borelengde BL [mm]	187,00

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------