


E37511



Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Tested

Applikasjon

Design		for temperatursensorer EL = 100 mm
Trykkllassifisering	[bar]	16,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	184,30
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling		G 1/2 tettingskjegle Ø 6 mm
Prosesstilkobling		G 1/2
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene		≤ 0,6 / -
Installasjonslengde EL	[mm]	68,00
Borelengde BL	[mm]	137,00

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------