




Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Applikasjon		
Design		for temperatursensorer EL = 150 mm
Trykklassifisering	[bar]	16,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	197,50
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling		G 1/2 tettingskjele Ø 6 mm
Prosesstilkobling		G 1/2
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene		≤ 0,6 / -
Installasjonslengde EL	[mm]	118,00
Borelengde BL	[mm]	187,00
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.