


Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikasjon

Design	for temperatursensorer EL = 150 mm
Trykklassifisering [bar]	25,00

Mekaniske data

Vekt [g]	392,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	1/2" NPS Ø 6 mm passer til G1/2 og 1/2 " NPT
Prosesstilkobling	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	≤ 0,6 / -
Installasjonslengde EL [mm]	115,00
Borelengde BL [mm]	152,40

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------