




Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300



Applikasjon

Design	for temperatursensorer EL = 350 mm
Trykklassifisering [bar]	400,00

Nøyaktighet/avvik

Maks. tillatt strømningshastighet [m/s]	6,00
---	------

Mekaniske data

Vekt [g]	461,50
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	1/2" NPS Ø 6 mm passer til G1/2 og 1/2 " NPT
Prosesstilkobling	1/2" NPT
Installasjonslengde EL [mm]	277,00
Borelengde BL [mm]	304,80

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------