





## Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



| Applikasjon                                         |       |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Design                                              |       | for temperatursensorer EL = 83 mm |
| Trykklassifisering                                  | [bar] | 16,00                             |
| Mekaniske data                                      |       |                                   |
| Vekt                                                | [g]   | 97,00                             |
| Materialer                                          |       | rustfritt stål (1,4435/ 316L)     |
| Tiltrekkingsmoment                                  | [Nm]  | 20,00                             |
| Sensor tilkobling                                   |       | G 3/8 innvendig tråd Ø 3 mm       |
| Prosesstilkobling                                   |       | G 1/2                             |
| Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene |       | < 0,4 / -                         |
| Installasjonslengde EL                              | [mm]  | 30,00                             |
| Borelengde BL                                       | [mm]  | 83,00                             |
| Merknader                                           |       |                                   |
| Antall i forpakning                                 |       | 1,00 stk.                         |