




Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Applikasjon

Design

for temperatursensorer EL = 83 mm

Trykkklassifisering

[bar]

25,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

108,40

Materialer

rustfritt stål (1,4435/ 316L)

Sensor tilkobling

G 3/8 innvendig tråd Ø 3 mm

Prosesstilkobling

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Overflatekarakteristikk Ra/Rz
for de fuktede delene

< 0,4 / -

Installasjonslengde EL

[mm]

50,00

Borelengde BL

[mm]

83,00

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.