


Termobrønner for temperatursensorer

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 1 låsering
2 Låsemuttere: G 1 1/4
3 O-ring

Applikasjon

Design	for temperatursensorer EL = 83 mm
Trykklassifisering [bar]	16,00

Mekaniske data

Vekt [g]	868,00
Materialer	rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling	G 3/8 innvendig tråd Ø 3 mm
Prosesstilkobling	Ingold Ø 25 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene	< 0,4 / -
Installasjonslengde EL [mm]	25,00
Borelengde BL [mm]	83,00

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------