




Prosessovergang for små volumetriske strømningsmengder

ADAPTBLOCK D10 G1/4



Applikasjon	
Design	for flowsensorer SID, SF5
Strømningsområde [l/min]	0,20...2,00; ((SI1xxx); 0,2–3 (SI5xxx); fabrikkinnstilling med vann)
Applikasjon	for industrielle applikasjoner
Medier	væsker og gasser
Trykklassifisering [bar]	300,00
Tester/godkjenninger	
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data	
Vekt [g]	1 514,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	M18 x 1,5
Prosesstilkobling	G 1/4
Tilbehør	
Varer som leveres	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 forseglinger: 1, U-seal
Merknader	
Merknader	Kan kun brukes i kombinasjon med strømningssensorens relative driftsmodus.
Antall i forpakning	1,00 stk.