




Prosessovergang for små volumetriske strømningsmengder

ADAPTBLOCK D16 G1/2



Applikasjon

Design		for flowsensorer SID, SF5
Strømningsområde	[l/min]	0,50...5,00; ((SI1xxx); 0,5–7 (SI5xxx); fabrikkinnstilling med vann)
Applikasjon		for industrielle applikasjoner
Medier		væsker og gasser
Trykklassifisering	[bar]	300,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr		En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner		Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	1 346,50
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling		M18 x 1,5
Prosesstilkobling		G 1/2

Tilbehør

Varer som leveres		Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 forseglinger: 1, U-seal
-------------------	--	---

Merknader

Merknader		Kan kun brukes i kombinasjon med strømningssensorens relative driftsmodus.
Antall i forpakning		1,00 stk.