




Prosessovergang for små volumetriske strømningsmengder

ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC



Applikasjon

Design		for flowsensorer SID, SF5
Strømningsområde	[l/min]	0,20...2,00; ((SI1xxx); 0,2–3 (SI5xxx); fabrikkinnstilling med vann)
Applikasjon		for industrielle applikasjoner
Medier		væsker og gasser
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Trykkklassifisering	[bar]	6,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	404,50
Materialer		PVC
Sensor tilkobling		M18 x 1,5
Prosesstilkobling		G 1/4

Tilbehør

Varer som leveres		Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 forseglinger: 1, U-seal
-------------------	--	---

Merknader

Merknader		Kan kun brukes i kombinasjon med strømningssensorens relative driftsmodus.
Antall i forpakning		1,00 stk.