


# E40251



## Reguleringsventil

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



### Applikasjon

Trykklassifisering [bar] 10,00

### Mekaniske data

Vekt [g] 367,50

Materialer messing forniklet; EPDM

Sensor tilkobling G 3/4

Prosesstillkobling G 3/4

### Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.




## Reguleringsventil

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

## Diagrammer og grafer

Trykktap



| ①              | 1/4  | 1/2  | 1    | 1 1/2 | 2    | 3    | k <sub>vs</sub> |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|-----------------|
| k <sub>v</sub> | 0,14 | 0,25 | 0,52 | 0,97  | 1,36 | 2,08 | 2,97            |

dP Trykktap

Q volumetrisk strømningsmengde

1: åpningsvinkel antall omdreininger mot urviseren med start fra «lukket» posisjon

k<sub>v</sub> = strømningskoeffisientk<sub>vs</sub>  
= k<sub>v</sub> ved maksimal åpning