




Koaksialrør for nivåsensorer

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 festebrakett for sentreringsstykke

CRN

Applikasjon	
Design	for nivåsensorer LR
Mediumtemperatur [°C]	-40,00...200,00
Trykklassifisering [bar]	16,00
Vakuummotstand [mbar]	-1 000,00
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar]	16,00
Mekaniske data	
Vekt [g]	290,50
Materialer	Koaksial rør: rustfritt stål (1.4301 / 304); Forsegling: NBR forsterket fiber; Sentreringsstykke: PPS forsterket fiber; festebrakett: rustfritt stål (1.4310 / 301)
Sensor tilkobling	gjenget tilkobling G 3/4 innvendig tråd
Prosesstillkobling	gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd
Lengde L [mm]	450,00
Tilbehør	
Varer som leveres	Forsegling: 1
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.