




Koaksialrør for nivåsensorer

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 festebrakett for sentreringsstykke

Applikasjon	
Design	Versjon uten hull, for nivåsensorer, LR
Mediumtemperatur [°C]	-40,00...200,00
Trykkklassifisering [bar]	16,00
Vakuummotstand [mbar]	-1 000,00
Mekaniske data	
Vekt [g]	600,00
Materialer	Koaksial rør: rustfritt stål (1.4301 / 304); Forsegling: NBR forsterket fiber; Sentreringsstykke: PPS forsterket fiber; festebrakett: rustfritt stål (1.4310 / 301)
Sensor tilkobling	gjenget tilkobling G 3/4 innvendig tråd
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd
Lengde L [mm]	1 000,00
Tilbehør	
Varer som leveres	Forsegling: 1
Tilbehør (valgfritt)	Sentreringsstykke for koaksialrør: 1, E43222
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.