


Prosessovergang for hygienisk rørforbindelse

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Applikasjon

Trykklassifisering [bar] 40,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.

Sikkerhetsinstruksjoner Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	341,50
Materialer	rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling	G 1/2 tettingskjele
Prosesstilkobling	hygienisk rørforbindelsesdel DN40 (1,5") DIN 11851
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene	0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.