




Prosessovergang Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 Lekkasjeport



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Applikasjon

Design		med lekkasjeport
Trykklassifisering	[bar]	25,00
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN)	[bar]	25,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	203,00
Materialer		rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling		G 1/2 tettingskjegle
Prosesstillkobling		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene		0,4 / 4

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------