




Koaksialrør for nivåsensorer

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 festebrakett for sentreringsstykke

Applikasjon

Design	Versjon uten hull, for nivåsensorer, LR
Mediumtemperatur [°C]	-40,00...200,00
Trykkklassifisering [bar]	16,00
Vakuummotstand [mbar]	-1 000,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	289,00
Materialer		Koaksial rør: rustfritt stål (1.4301 / 304); Forsegling: NBR forsterket fiber; Sentrering-stykke: PPS forsterket fiber; festebrakett: rustfritt stål (1.4310 / 301)
Sensor tilkobling		gjenget tilkobling G 3/4 innvendig tråd
Prosesstilkobling		gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd
Lengde L	[mm]	450,00

Tilbehør

Varer som leveres	Forsegling: 1
-------------------	---------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------