

Skruekobling med dekkplate

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: strømningsregulator 0,3 mm

Applikasjon

Trykklassifisering	[bar]	630,00
--------------------	-------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...60,00
----------------------	------	----------------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	76,20
Materialer	kontakthus: stål (1.0718); overflateegenskaper: sink/nikkel grå; Forsegling: NBR	
Sensor tilkobling	G 1/4	
Prosesstilkobling	M16 x 2 Minimes	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------