


Fjærskive-kobling

SPRING COUPLING 30-6-8-22

utfasingsartikkel



Mekaniske data

Vekt	[g]	31,00
Dimensjoner	[mm]	Ø 30,00 / L = 22,00
Materialer		diecast zinc; PA
Ytre diameter D	[mm]	30,00
Innvendig diameter 1	[mm]	6
Innvendig diameter 2	[mm]	8
Lengde L	[mm]	22,00
Maks. revolusjon, mekanisk	[U/min]	12 000,00
Maks. aksial aksel-feiljustering	[mm]	± 0,4
Maks. radiell feiljustering for aksel	[mm]	± 0,3
Maks. vinkelforskyvning	[°]	± 2,5

Merknader

Merknader	De angitte dataene gjelder for koblinger med navboringer ved en omgivelsestemperatur på 23 °C. Verdiene for radial-, vinkel- og aksialforskyvning er maksimumsverdier som ikke må nå sitt maksimum under drift.
Antall i forpakning	1,00 stk.