


Galvanisk isolert fjærskive-kobling

SPRING COUPLING 30-10-10-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 Dybde der Klemmnabe

Mekaniske data

Vekt	[g]	29,90
Dimensjoner	[mm]	Ø 30,00 / L = 22,00
Materialer		aluminium; PA
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	skruer for momenttiltrekking: 120 Ncm; Fjærskive-kobling: 60 Ncm
Ytre diameter D	[mm]	30,00
Innvendig diameter 1	[mm]	10
Innvendig diameter 2	[mm]	10
Dybde for klemnavet	[mm]	7,00
Klemmeskruer	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Lengde	[mm]	22,00
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]		12 000,00
Maks. aksial aksel-feiljustering	[mm]	± 0,4
Maks. radiell feiljustering for aksel	[mm]	± 0,3
Maks. vinkelforskyvning	[°]	± 2,5
Stivhet i torsjonsfjæren	[Nm/rad]	50,00

Merknader

Merknader	De angitte dataene gjelder for koblinger med navboringer ved en omgivelsestemperatur på 23 °C. Verdiene for radial-, vinkel- og aksialforskyvning er maksimumsverdier som ikke må nå sitt maksimum under drift.
Antall i forpakning	1,00 stk.