


Leddkobling for omkodere

COUPLING 19,2-4-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 Dybde der Klemmnabe

Mekaniske data

Vekt [g]	18,40
Dimensjoner [mm]	Ø 19,00 / L = 28,00
Materialer	aluminium
Tiltrekkingsmoment [Nm]	skruer for momenttiltrekking: 120 Ncm
Ytre diameter D [mm]	19,00
Innvendig diameter 1 [mm]	4
Innvendig diameter 2 [mm]	6
Dybde for klemnavet [mm]	6,50
Klemmeskruer [mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Lengde [mm]	28,00
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]	6 000,00
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm]	± 0,4
Maks. radiell feiljustering for aksel [mm]	± 0,25
Maks. vinkelforskyvning [°]	± 4,0

Merknader

Merknader	De angitte dataene gjelder for koblinger med navboringer ved en omgivelsestemperatur på 23 °C. Verdiene for radial-, vinkel- og aksialforskyvning er maksimumsverdier som ikke må nå sitt maksimum under drift.
Antall i forpakning	1,00 stk.