


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK170MSL005B17

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	4,50...30,00 DC
----------------	-----	-----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	550,00
------	-----	--------

Dimensjoner	[mm]	28,00 x 28,00 x 52,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		messing i plastkappe; PA 6,6 svart
------------	--	------------------------------------

Støpt kroppsmateriale		messing / PA 6.6, i plastkappe
-----------------------	--	--------------------------------

Materiale mutter		messing, i plastkappe / PA 6,6, i plastkappe
------------------	--	--

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E60190



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGK170MSL005B17


Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing / PA 6.6, i plastkappe; låse: messing, i plastkappe

Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing / PA 6.6, i plastkappe; låse: PA 6,6, i plastkappe



Tilkobling

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul
screen =	skjerm