


Stangkobling

Coupling 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
2 Dybde der Klemmnabe

Mekaniske data

Vekt	[g]	18,60
Dimensjoner	[mm]	Ø 22,00 / L = 24,00
Materialer		PA 6,6; rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	skruer for momenttiltrekking: 120 Ncm
Ytre diameter D	[mm]	22,00
Innvendig diameter 1	[mm]	10
Innvendig diameter 2	[mm]	10
Dybde for klemnavet	[mm]	6,40
Klemmeskruer	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
Lengde	[mm]	24,00
Maks. revolusjon, mekanisk	[U/min]	10 000,00
Maks. aksial aksel- feiljustering	[mm]	± 0,2
Maks. radiell feiljustering for aksel	[mm]	± 0,3
Maks. vinkelforskyvning	[°]	± 3,0

Merknader

Merknader	De angitte dataene gjelder for koblinger med navboringer ved en omgivelsestemperatur på 23 °C. Verdiene for radial-, vinkel- og aksialforskyvning er maksimumsverdier som ikke må nå sitt maksimum under drift.
Antall i forpakning	1,00 stk.