


Leddkobling for omkodere

COUPLING 30-10-12-38-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 Dybde der Klemmnabe

Mekaniske data

Vekt	[g]	58,00
Dimensjoner	[mm]	Ø 30,00 / L = 38,00
Materialer		aluminium
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	skruer for momentiltrekking: 120 Ncm
Ytre diameter D	[mm]	30,00
Innvendig diameter 1	[mm]	10
Innvendig diameter 2	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
Dybde for klemnavet	[mm]	9,60
Klemmeskruer	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
Lengde	[mm]	38,00
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]		6 000,00
Maks. aksial aksel- feiljustering	[mm]	± 0,5
Maks. radiell feiljustering for aksel	[mm]	± 0,35
Maks. vinkelforskyvning	[°]	± 4,0

Merknader

Merknader	De angitte dataene gjelder for koblinger med navboringer ved en omgivelsestemperatur på 23 °C. Verdiene for radial-, vinkel- og aksialforskyvning er maksimumsverdier som ikke må nå sitt maksimum under drift.
Antall i forpakning	1,00 stk.