




Belgkobling

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 Dybde der Klemmnabe

Mekaniske data

Vekt	[g]	36,50
Dimensjoner	[mm]	Ø 20,00 / L = 29,00
Materialer		flens: 1.4404 (V4A/316L); Belg: 1.4571 (V4A/316Ti)
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	skruer for momenttiltrekking: 150 Ncm
Ytre diameter D	[mm]	20,00
Innvendig diameter 1	[mm]	6
Innvendig diameter 2	[mm]	10
Dybde for klemnavet	[mm]	6,40
Klemmeskruer	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Lengde	[mm]	29,00
Maks. revolusjon, mekanisk	[U/min]	10 000,00
Maks. aksial aksel- feiljustering	[mm]	± 0,4
Maks. radiell feiljustering for aksel	[mm]	± 0,25
Maks. vinkelforskyvning	[°]	± 4,0

Merknader

Merknader	De angitte dataene gjelder for koblinger med navboringer ved en omgivelsestemperatur på 23 °C. Verdiene for radial-, vinkel- og aksialforskyvning er maksimumsverdier som ikke må nå sitt maksimum under drift.
Antall i forpakning	1,00 stk.