




AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Applikasjon	
Applikasjon	fordeling av AS-i spenning til M12-kontakt
Elektriske data	
Beskyttelsesklasse	III
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A]	4,00
Utganger	
Elektrisk design	AS-i
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Vekt [g]	83,10
Materialer	hus: PBT / PC
Tiltrekkingsmoment [Nm]	1,65
Tilbehør	
Tilbehør (valgfritt)	endetetning for flatkabel:, E70413
	varmekrympehette:, E70113



AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL


Merknader

Merknader	Flatkabelen må ikke ende i splitteren.
	Bruk en flatkabeltetning eller krympehette til forsegling.
Antall i forpakning	1,00 stk.


Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Koblinger: M12; koding: A; Støpt kropp: PUR



Tilkobling



1	AS-i +
3	AS-i -