


Y tilkoblingskabel

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivopppføring

Alternative artikler: EVC437

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspennig	[V]	10,00...30,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	0,11
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet
Tetningsmateriale	FKM
Antall porter splitterboks	2

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Y tilkoblingskabel

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Elektrisk tilkobling


Kabel: 1 m, PUR, svart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - koble C

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



E70063



Y tilkoblingskabel

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter B

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

