


E70064



Y tilkoblingskabel

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	132,60
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Tetningsmateriale		FKM
Antall porter splitterboks		2

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Y tilkoblingskabel

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Elektrisk tilkobling


Kabel: 1,5 m, PUR, svart, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - koble C

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



E70064



Y tilkoblingskabel

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter B

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

