


E70108



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 24,00 AC/DC
Overspenningsbeskyttelse		ja; (VDR)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 46,50
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	skruer
	panel for merking

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------




Jumperkabel med ventilplugg

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype B DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

