

Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0001A03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 42,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		TPU
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		TPU
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



E70115



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0001A03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

