


## Forbindelseskabel

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Elektriske data

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| Driftsspenning | [V] | 10,00...36,00 DC |
|----------------|-----|------------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

## Mekaniske data

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner           | [mm] | 15,00 x 15,00 x 42,00 |
| Materialer            |      | TPU; PBT              |
| Støpt kroppsmateriale |      | TPU/PBT               |
| Materiale mutter      |      | PBT / PA              |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PBT; låse: PBT



# E70125




## Forbindelseskabel

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU/PBT; låse: PA

