


E70129



Jumperkabel med ventilplugg

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS



Applikasjon	
Spesiell egenskap	Halogenfri
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	< 24,00 AC/DC
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Vekt [g]	138,50
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet
Tilbehør	
Varer som leveres	skrue panel for merking
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.




Jumperkabel med ventilplugg

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet

