


Jumperkabel med ventilplugg

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 24,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner

[mm]

30,00 x 15,00 x 39,00

Materialer

PUR

Støpt kroppsmateriale

PUR

Materiale mutter

rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Displayer/driftselementer

Display

koblingsstatus

1 x LED, gul

Tilbehør

Varer som leveres

skrue

panel for merking

E70145



Jumperkabel med ventilplugg


VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype B DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)

