




Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH030MSS0001A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data		
Driftsspenning	[M]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 42,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 1 m, PUR / PVC, oransje, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet		



E70150



Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH030MSS0001A03

Tilkobling

1	BN
3	BU
4	BK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå