



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGB030PLS0002E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20428

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC
----------------	-----	-------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 68
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	26,00 x 26,00 x 60,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		TPU
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		TPU
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		PA
------------------	--	----

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E70165



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGB030PLS0002E03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PVC, oransje, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: PA



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grønn/gul